




ProRack™-Monitor (M1016)



APB-DynaSonic 的 ProRack-Monitor 小型调音台体现了专业特色器材所应具备的价值，并在 10U 的机架空间内展示了异乎寻常的专业性能。一个可调连接器装置可自由旋转并能以三个倾斜角安装调音台的前面板是该调音台底盘设计的特色。无论调音台是垂直、倾斜装在机架上还是平放在桌面上，都能保证输入和输出插头牢固的插在插座上。



ProRack 的音频设计是建立在倍受称赞的 Spectra 系列调音台基础上的。它包括了最小相位偏移电路，在极具表现力的均衡及整合的话筒前级放大中专利的前置电路的使用。另外，极高的声音质量、可靠性和适用性同样是 ProRack 的优先设计标准。一个被动主板和多个活动子板是调音台内部结构的基础。信号输入通道的活动电路的设计原理源与可替换的场电子模块。所安装的供电插座也同样能通过 6 颗螺丝的拆卸非常简单的进行更换。ProRack 特别的注意在降低无线电线频干涉和排除任何有关 Pin-1 方面的问题。

特色总览：

- ◆ 16 路单声道输入通道——可以衍生为 8 路立体声混音（尤其作为耳塞式监听系统）加上从每路输入通道中额外增加 2 路的单声道混音。
- ◆ 48 伏幻象电源、话筒/线路转换开关、话筒衰减开关及相位转换开关。全部输入通道都包括在 20Hz—400Hz 扫描范围内每倍频程 12dB 衰减率的变频高通滤波器。
- ◆ 固定的高、低频段均衡和一倍频程宽度的两个中段扫频均衡。此均衡包括了一个基于 Spectra EQ 电路上的带 LED 指示灯的均衡开关键。
- ◆ 8 路立体声混音，每个输入通道至立体声混合都拥有独立的电平和相位控制，加上两个可在通道主电平控制前、后进行开关选择的 MONO 混音通道。
- ◆ 全部 18 个输出都是平衡输出的连接插座，TRS Insert 点（置于推子监听系统后），以及在前 16 个输出上的平衡的线路输入连接。该平衡的线路输入连接可配对的连接道每个立体声混音中，并在前面板内的 8 路立体声主输出控制区域的推钮进行控制。
- ◆ ProRack 提供了内部发光的哑音键、推子前/推子后按键与 6 段 LED 电平显示以及通道主电平控制。内置脚 1 接地开关的被动分离系统。



APB-DynaSonics, Inc.
20 West End Road
Totowa, New Jersey, USA 07512
www.apb-dynasonics.com
Phone: 973-785-1101 Fax: 973-785-1105