


3 路带幻象供电的话筒混音

基本的 3 路混音系统



型号清单	数量
STD - 150	1
STM - 3	1
推荐电源	
PS - 24AS 24Vdc 500mA	1

方案说明:

在多个舞台或公共会议室安装中，需要许多幻象供电话筒。STD-150 平均的混合话筒信号和话筒前置放大器所产生的幻想电压一起返回给每个话筒。每个话筒应该使用相同的增益并且应当能有很广的幻象电压可操作范围。STM-3 在许多应用中都可以很好的工作。但是，低噪声安装中更推荐使用 FP-MP1。3 个话筒的增益都在 STM-3 上进行设施。如果希望单独调节话筒增益，需使用 RDL 的 FP-MX4（4 通道低噪声调音台，可开关幻象供电，每个话筒增益可控）。